

ST 85

Semimascara mono filtro

Cód. 111200000

ST 85 es una semimáscara facial profesional, duradera y descontaminable ideal para ser utilizada en la manipulación de sustancias químicas nocivas, gas tóxico, disolventes y polvo, para uso en industria química.

Dispone de cuatro hebillas para un ajuste rápido y la forma anatómica permite que la semimáscara se adapte fácilmente al rostro del operario.

ST 85 dispone de un racor normalizado según EN 148-1 y se puede utilizar en combinación con filtros equipados con racores estandarizados antipolvo, antigas y combinados de peso inferior o igual a 300 g.



INFORMACION TECNICA

Resistencia respiratoria

Flujo de prueba (l/min)	Inspiración (mbar)		Expiración (mbar)	
	Max norma	Medición	Max norma	Medición
25 x 2	2,0	1,1	3,0	1,3
30	0,5	0,3	-	-
95	1,3	0,6	-	-

Perdita de hermeticidad hacia el interior (NaCl)

Requisito estándar EN 140: promedio < 2%. Resultado: 0,35%.

Contenido de dióxido de carbono en el aire inspirado

Requisito estándar EN 140: < 1%. Resultado: 0,23 %.

Limitaciones del uso

El dispositivo no puede ser utilizado en ambientes con concentraciones de oxígeno inferiores al 17% en volumen. La semimáscara ST 85 no puede ser utilizada con dispositivos a sobre presión o con dispositivos que no dispongan de racor EN 148-1. El peso máximo del filtro conectado directamente a la semimáscara es de 300 g.



ST 85

Semimascara mono filtro

Cód. 111200000

CLASIFICACIÓN

Semimascara según la norma **EN 140:1998** y conforme a las disposiciones **Reglamento (UE) 2016/425** como **EPI** de categoría III.

MARCADO

CE 0426

MATERIAL

Cuerpo:	goma EPDM estampada
Cinta elástica:	poliéster y caucho
Arnés de nuca:	polietileno estampado
Válvula de expiración a membrana:	goma estampada montada en base de material plástico y protegida de precámara con tapa
Racor normalizado:	material plástico antirotura y antidisolvente

ALMACENAMIENTO

Las medias máscaras se pueden almacenar en su embalaje original hasta la fecha de caducidad (10 años). Las semimáscaras listas para usar deben almacenarse en armarios especiales para proteger del polvo y posibles vapores corrosivos, a temperaturas entre -20 y +50°C y con una humedad relativa inferior al 80%.

PESO

120 g aprox.

DIMENSIONES / CONFECCIÓN

La semimascara se confecciona en bolsa de polietileno con caja unitaria de cartón, con las siguientes dimensiones: 145x165x105 mm.

La semimascara se vende en cajas de 6 unidades disponible en las siguientes dimensiones: 460x140x350 mm..

Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestro pagina web www.spasciani.com

NOTA: SPASCIANI S.p.A. no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el producto descrito en el texto.