

## DUO

### Semimascara doble filtro

Cód. 102000000

**DUO** es una semimascara profesional, duradera y descontaminante ideal para ser utilizada en la manipulación de sustancias químicas nocivas, gas toxico, disolventes, polvo y pinturas en spray.

**DUO** es apta para el trabajo en industria química y farmaceutica, en agricultura y en el triturado de minerales.

**DUO** se utiliza en combinación con los cartuchos filtrantes Spasciani serie 2000.

Los cartuchos filtrantes pueden utilizarse conjuntamente con un especial prefiltro que preserva la obturación de la parte antipolvo en el caso de trabajos en ambientes particularmentepolvorientos.



### INFORMACION TECNICA

#### Resistencia respiratoria

| Flujo de prueba<br>(l/min) | Inspiración (mbar) |        | Expiración (mbar) |        |
|----------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|
|                            | Max norma          | Medida | Max norma         | Medida |
| 25 x 2                     | 2,0                | 0,4    | 3,0               | 1,2    |
| 30                         | 0,5                | 0,2    | -                 | -      |
| 95                         | 1,3                | 0,3    | -                 | -      |

#### Perdita de hermeticidad hacia el interior (NaCl)

Requisito estándar EN 140: promedio < 2%. Resultado: 0,35%.

#### Contenido de dióxido de carbono en el aire inspirado

Requisito estándar EN 140: < 1%. Resultado: 0,23 %

#### Limitación de uso

El dispositivo a filtro no puede ser utilizado en ambientes con concentraciones de oxígeno inferiores al 17% en volumen. La semimascara DUO puede ser utilizada sólo con los cartuchos filtrantes Spasciani serie 2000, hacer referencia a las especificaciones de la ficha del filtro para advertencias de uso más precisas.



# DUO

**Semimascara doble filtro**

**Cód. 102000000**

## CLASIFICACIÓN

Semimascara según la norma EN 140:1998 y conforme a las disposiciones Reglamento (UE) 2016/425 como EPI de categoría III.

## MARCADO



## MATERIALES

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Cuerpo:                  | TPE                                        |
| Cinta elástica:          | Poliéster y caucho                         |
| Arnés de nuca:           | Polietileno inyectado                      |
| Membrana de exhalación:  | Caucho                                     |
| Acoplamiento a bayoneta: | Material plástico antirotura y disolventes |

## ALMACENAMIENTO

Las medias máscaras se pueden almacenar en su embalaje original hasta la fecha de caducidad (10 años). Las semimáscaras listas para usar deben almacenarse en armarios especiales al abrigo del polvo y posibles vapores corrosivos, a temperaturas entre -20 y +50°C y con una humedad relativa inferior al 80%.

## PESO

80 g aprox.

## DIMENSIONI / CONFECCIÓN

La semimascara se confecciona en bolsa de polietileno con caja unitaria de cartón, con las siguientes dimensiones: 160x90x90 mm.

La semimascara se vende en cajas de 10 unidades disponible en las siguientes dimensiones: 460x140x350 mm.

**Para cualquier información consultar la nota informativa adjunta al producto y que se publica en nuestra página web [www.spasciani.com](http://www.spasciani.com)**

*NOTA: SPASCIANI S.p.A. no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo. La fotografía tiene carácter orientativo y puede no representar exactamente el producto descrito en el texto.*